

Variabler Neutradichtefilter M58 x 0,75



Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

Produkt #16-079 **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €173⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€173,00 stückpreis
Stk. 10-25	€160,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Neutral Density Filter

Typ:

AR Coated

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

53.5

Freie Apertur CA (mm):

53.5 Freie Apertur (%):

Optische Eigenschaften

0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm Optische Dichte OD:

Polymer Film XP42 Substrat: □

400 - 700 Blockungsbereich (nm):

R_{avg} ≤ 2% @ 400 - 700nm Beschichtungsspezifikation:

Gewinde & Montage

M58 x 0.75 Filtergewinde:

5.85 Fassungsdicke (mm):

60.3 ± 0.2 Fassungsdurchmesser (mm):

7.85 Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität
- Ideal für das sichtbare Spektrum
- Verschiedene Bildverarbeitungs-Standardgewinde verfügbar
- [Gefasste absorbierende Neutralsichtfilter](#) ebenfalls verfügbar

Variable Neutralsichtfilter für die Bildverarbeitung sind für die kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität im sichtbaren Spektrum entwickelt worden. Sie bestehen aus zwei linearen Polarisatoren ([XP42](#)) in einem Aluminiumgehäuse, der eine Polarisator kann zum anderen verdreht und somit die transmittierte Lichtintensität eingestellt werden. Variable Neutralsichtfilter für die Bildverarbeitung haben die in der Bildverarbeitung üblichsten Filtergewinde, um eine einfache Integration in Bildverarbeitungs- oder Fotografeaufbauten zu ermöglichen.