

Hochqualitativer metrischer Raumfilter



Metric Spatial Filter, #57-739

Produkt **#57-739** 14 In Stock

-

1

+

€1.310⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.310,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adjustable - Linear (XYZ) & Tilt

Pinhole

Typ:

Optiktyp:

Requires one pinhole aperture and microscope objective

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:	
Black Anodized Aluminum	
Lineare Verschiebung (mm):	
XY: ±1.5, Z: ±3	
Auflösung bei linearer Verschiebung (µm):	
2.5 (XY)	
Base Tilt Angle (°):	
±2	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Verstellung:	
Differential Micrometer (XY)	
Gewinde & Montage	
Kompatible Stangen:	
M6 x 1.0	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

Metric Spatial Filters are only compatible with the following objectives: DIN Achromatic 4X ([#36-131](#)), DIN Micro-Plan 4X ([#38-341](#)), DIN Achromatic 4X ([#43-902](#)), DIN Plan 4X ([#67-706](#)), and the JIS Achromatic 10X ([#30-046](#)).

- Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
- Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
- Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden

Unsere metrischen Raumfilter sollen die Integration von [Faseroptik](#) und [Lochblende](#) erleichtern. Mit einer Mikrometerverstellung der X-Y-Achse um ±1,5 mm, einer Auflösung von 2,5 µm und einer Objektivhalterung, die in der Z-Achse um 10 mm verstellt werden kann, eignen sich diese metrischen Raumfilter ideal für diverse DIN- und JIS-Objektive. Der metrische Raumfilter mit Faseranschluss erlaubt einen einfachen Anschluss von Faseroptiken mit FC-Stecker und besitzt einen kardanisch gelagerten Mechanismus zur Faserausrichtung mit einem Einstellwinkel von ±2°. Der metrische Raumfilter besitzt einen Lochblendenadapter zur Integration gefasster und ungefasster Lochblenden.

Bitte beachten Sie: Die metrischen Raumfilter sind nur mit den folgenden Objektiven kompatibel: DIN-Objektiv achromatisch 4X ([#43-902](#)), DIN-Objektiv plan 4X ([#67-706](#)) und JIS-Objektiv achromatisch 10X

Technische Informationen

