

MicroBrite Linienbeleuchtung, 50 mm, weiß



Produkt **#74-224** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€641^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€641,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

LED Illuminator

Beleuchtungsart:

Compatible with #18-645 external controller

Hinweis:

Hersteller:

Advanced Illumination

Line Light

Gehäusegeometrie:

Betriebsmodus:

Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

50.00

Größe (mm):

72.90 L x 72.90 W x 20.1 D

Gewicht (g):

254

Optische Eigenschaften

Farbe:

White

Arbeitsabstand (Zoll):

0.5-23

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:

Flying Leads

Betriebsspannung (V):

24V DC, 0.5A

Stromversorgung:

Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Gewinde & Montage

Mount:

M4 Mounting Screws

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):

0 °C to 35 °C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Reach 247:

[Contains SVHC\(s\)](#)

PRODUKTDDETAILS

- Ideal für Zeilenscananwendungen
- LEDs mit hoher Leistung in Weiß, Rot und Blau
- Kompakte Baugröße für einfache Integration

Die MicroBrite™ Linienbeleuchtungen von Advanced Illumination bieten eine kompakte Lösung für Zeilen-scananwendungen. Sie besitzen eine hohe Intensität und eine hohe thermische Effizienz, was eine lange Lebensdauer auch bei kontinuierlichem Einsatz ermöglicht. Die Beleuchtungen sind mit einer M4-Montageleiste zur einfachen Integration ausgestattet und in den Farben Weiß, Blau und Rot verfügbar. Die MicroBrite™ Linienbeleuchtungen von Advanced Illumination eignen sich ideal für Zeilen-scananwendungen wie die Hochgeschwindigkeitsinspektion von Materialien wie Textil, Papier oder Kunststoff sowie die Inspektion von Solarmodulen oder LCDs.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen



Ringlicht-Konfiguration

DOWNLOAD

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
[Lesen](#) 



Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
[Anschauen](#) 