

Montageplattenadapter für motorisiertes Goniometer

Mehr Produkte von [Zaber™](#)



Produkt **#26-082** **1 In Stock**

- 1 + €59⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€59,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Universal **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

62.00	
8.00	Dicke (mm):
	Breite (mm):
62.00	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(4) M6 (1/4"20) S.H.C.S Clearance Slot	
(4) M6 (1/4"-20) S.H.C.S. Counterbore Hole	
(4) M3 x0.5	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 247:
Konform	

PRODUKTDDETAILS

- Versionen mit 40 mm oder 60 mm Drehmittelpunkt
 - Klein und flach für kompakte Systeme
 - Belastbarkeit in der Mitte 30 N (~3 kg)
 - Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
- Die motorisierten Goniometer von Zaber™ ermöglichen eine elektrisch kontrollierbare, präzise Drehung und Winkeleinstellung eines Objekts um einen fixen Punkt über der Mitte der Montagefläche. Die Goniometer haben einen eingebauten Controller und können manuell über einen Verstellknopf oder digital über RS-232 oder USB mit der mitgelieferten Software verstellt werden. Für alle Verstellwege sind Versionen mit Encoder verfügbar, hier sind Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert. Die motorisierten Goniometer von Zaber™ sind ideal für Kippungen und Neigungen von optischen Komponenten in Laseraufbauten oder anderen Strahlenkungen. Die Goniometer besitzen ein kombinierbares Ausrichtungssystem, um sicherzustellen, dass ein gemeinsamer Drehmittelpunkt besteht, wenn Versionen mit 40 mm und 60 mm aufeinandergebaut werden. Die Goniometer können mit weiteren Bühnen mit nur einer Stromversorgung in Reihe geschaltet werden, was die Systemintegration vereinfacht.
- Bitte beachten Sie:** Ein 24-48 VDC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat als Zubehör angeboten.