

LightPath 390036 | Gespresste IR-Asphäre, 6,5 mm Durchm., 0,56 NA, BBAR (3000-5000 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt **#66-569** **20+ In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€410⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€410,00 stückpreis
Stk. 11-49	€369,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
390036	Artikelnummer von LightPath:
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

6.50 ±0.10	Durchmesser (mm):
5.00	Freie Apertur CA (mm):
2.50	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften	
4.00 @ 2500nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.56	Numerische Apertur NA:
Black Diamond™ BD-2 (Ge ₂₆ Sb ₁₂ Se ₆₀)	Substrat: 
2500	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (3000-5000nm)	Beschichtung:
R _{avg} <1.0% @ 3 - 5µm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:
0.89	Blende:
2.6023	Brechungsindex (n _d) @ 10µm:
2.5843	Brechungsindex (n _d) @ 14µm:
2.6210	Brechungsindex (n _d) @ 4µm:
2.6173	Brechungsindex (n _d) @ 5µm:
3000 - 5000	Wellenlängenbereich (nm):
3.05	Arbeitsabstand (mm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Gewinde & Montage

Stainless Steel, MØ x0.5 Thread	Mount:
---------------------------------	--------


Materialeigenschaften	
4.68	Dichte (g/cm³):
70 x 10 ⁻⁶ /°C from -40° to +80°C (5 - 14 µm)	Thermo-optic coefficient dn/dT:
285.00	Transformationstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
 - Verschiedene Beschichtungen
 - Gefasst oder ungefasst
- LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich sind kostengünstige gepresste Linsen, die einige Vorteile gegenüber Asphären aus Germaniumsubstraten bieten. Bei diesen Asphären liegen dn/dT und CTE deutlich unter denen von Germanium, sodass die Linsen bei Temperaturänderungen eine geringere Brennweitenänderung aufweisen. Die Betriebstemperatur ist höher als bei Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und somit können die Linsen gut in Kollimatoren für QCL-Laser und als Komponenten in thermischen Bildgebungssystemen eingesetzt werden.

Technische Informationen



,