

LightPath 390010 | Gespresste IR-Asphäre, 8,24 mm Durchm., 0,83 NA, BBAR (8000-12000 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath[®]](#)



Produkt **#88-079** AUSVERKAUF **20+ In Stock**
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€88⁵⁶ ~~€177,11~~

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€177,11 €88,56 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

390010
Artikelnummer von LightPath:

Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
8.24 ±0.10	Durchmesser (mm):
3.00	Freie Apertur CA (mm):
2.17	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften	
1.47 @ 9200nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.83	Numerische Apertur NA:
Black Diamond™ BD-2 (Ge ₂₈ Sb ₁₂ Se ₆₀)	Substrat: ☐
9200	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (8000-12000nm)	Beschichtung:
R _{avg} <1.0% @ 8 - 12µm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:
0.6	Blende:
2.6023	Brechungsindex (n _d) @ 10µm:
2.5843	Brechungsindex (n _d) @ 14µm:
2.6210	Brechungsindex (n _d) @ 4µm:
2.6173	Brechungsindex (n _d) @ 5µm:
8000 - 12000	Wellenlängenbereich (nm):
0.63	Arbeitsabstand (mm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Gewinde & Montage	
Stainless Steel, M8 x0.5 Thread	Mount:

Materialeigenschaften	
4.68	Dichte (g/cm³):
70 x 10 ⁻⁶ °C from -40° to +80°C (5 - 14 µm)	Thermo-optic coefficient dn/dT:
285.00	Transformationstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

PRODUKTDDETAILS

- Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
- Verschiedene Beschichtungen
- Gefasst oder ungefasst

LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich sind kostengünstige gepresste Linsen, die einige Vorteile gegenüber Asphären aus Germaniumsubstraten bieten. Bei diesen Asphären liegen dn/dT und CTE deutlich unter denen von Germanium, sodass die Linsen bei Temperaturänderungen eine geringere Brennweitenänderung aufweisen. Die Betriebstemperatur ist höher als bei Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und somit können die Linsen gut in Kollimatoren für QCL-Laser und als Komponenten in thermischen Bildgebungssystemen eingesetzt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

