

Gefasstes Fenster für 515/1030 nm für foXXus

Mehr Produkte von [AdlOptica](#)



AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

Produkt **#19-501** [KONTAKT](#)

- 1 + €285⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1+ | €285,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:
Window in Holder L9333.04 (+D12_515/1030)

Typ:
Window Mounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
9.40

Freie Apertur CA (mm):

Durchmesser (mm):
32.00

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
515, 1030Zerstörschwelle, laut Design:
25 mJ @ 5nsLaserzerstörschwelle, gepulst:
25 mJ @ 5ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)Reach 250:
[Konform](#)

Produktdetails

- Fokussieren Laserlicht auf 1, 2 oder 4 Fokuspunkte entlang der optischen Achse
- Verfügbar mit den numerischen Aperturen 0,38 oder 0,80
- Aplanatisches Design für Laser mit 515/1030 nm und 1064 nm
- [AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive](#) sind ebenfalls verfügbar

AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive fokussieren Laserlicht auf verschiedene Fokuspunkte entlang der optischen Achse, erhöhen so die Fokustiefe und ermöglichen ein Hochgeschwindigkeitsschneiden in mehreren Schichten mit exzellenter Qualität. Die Objektive wurden für 515/1030 nm oder 1064 nm entwickelt und können mit Ultrakurzpuls-Festkörperlaser und -Faserlasern wie Yb-dotierten Lasern und Nd:YAG-Lasern eingesetzt werden. Über die manuelle Drehung eines Rings können 1, 2 oder 4 Fokuspunkte ausgewählt werden. AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ideal für den Einsatz in der Mikromaterialbearbeitung, in Materialverarbeitungsanwendungen und für das Schneiden von Glas, Saphir, Siliziumkarbid oder anderen spröden Materialien. Ein austauschbares Frontfenster schützt die Objektive vor Schäden während der Materialbearbeitung.

Technische Informationen

