

Aufsteckbarer Bandpassfilter, NIR/UV, VIS-Blockung



Slip Mount Machine Vision Filters

Produkt **#70-539** [KONTAKT](#)

-

1

+

€107⁻¹²

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€107,12 stückpreis
Stk. 10+	€101,76 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

NIR/UV Block-Visible Bandpass Filter

Typ:

Hinweis:

Includes Locking Set Screws and Wrench	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
13.00	Freie Apertur CA (mm):
14.00	Innendurchmesser (mm):
16.80	Außendurchmesser (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Aufbau:
2.00	Substratdicke (mm):
Optische Eigenschaften	
550.00	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
300.00	Halbwertsbreite FWHM (nm):
≥90	Min. Transmission (%):
Hard Coated	Beschichtung:
VS	Farbe:
405 - 690	Transmissionsbereich (nm):
350 - 380 , 730 - 1100	Blockungsbereich (nm):
Gewinde & Montage	
7.8	Fassungsdicke (mm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

PRODUKTDDETAILS

- Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
 - Verfügbar mit UV,- VS-, NIR- und SMR-Wellenlängen
 - ≥80% Transmission
- Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter sind ideal für den Einsatz mit Varifokalobjektiven, Weitwinkelobjektiven und anderen Objektiven, die kein Filtergewinde besitzen. Die Halterungen der Filter können sicher auf Varifokal- und Weitwinkelobjektiven angebracht werden, die häufig aufgrund der vorstehenden konvexen Frontlinse ohne Filtergewinde hergestellt werden. Die schmale Bauweise und der große Durchmesser verhindern eine Vignettierung bei Weitwinkelobjektiven, die Feststellschrauben ermöglichen eine sichere Befestigung am Objektiv. Die aufsteckbaren Bildverarbeitungsfilter haben einen Innendurchmesser von 14 mm und sind ebenfalls mit M12-Objektiven kompatibel. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve und können bei Einsatz mit einer breitbandigen Lichtquelle Ausgangsprofile von üblichen LED-Wellenlängen erreichen.