

## Optikkleber von Norland, 1 oz. Flasche mit NOA 139

Mehr Produkte von [Norland](#)



Norland Optical Adhesive NOA 139, 1 oz. Application Bottle, #15-696

Produkt **#15-696** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €177.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €177,00 stückpreis              |
| Stk. 5-11     | €159,30 stückpreis              |
| Stk. 12+      | €151,40 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Größe (oz):  
1

Produktnummer Norland:  
139

Haltbarkeit:  
4 months

|                                                                                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bottle                                                                               | Typ:                                                    |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Low viscosity adhesive for bonding glass or plastic. |                                                         |
| UV                                                                                   | Cure:                                                   |
| <b>Optische Eigenschaften</b>                                                        |                                                         |
| 1.39 @ 589nm                                                                         | Brechungsindex (n <sub>d</sub> ):                       |
| 315 - 450                                                                            | Absorptionsbereich (nm):                                |
| <b>Materialeigenschaften</b>                                                         |                                                         |
| Excellent                                                                            | Verklebung Glas:                                        |
| Good                                                                                 | Verklebung Metall:                                      |
| Good                                                                                 | Verklebung Kunststoff:                                  |
| 865                                                                                  | Viskosität (cps):                                       |
| Glass to Glass                                                                       | Klebertyp:                                              |
| 6                                                                                    | Energie zur vollständigen Härtung (J/cm <sup>2</sup> ): |
| <b>Umwelt &amp; Haltbarkeit</b>                                                      |                                                         |
| Flexible                                                                             | Widerstandsfähigkeit:                                   |
| <b>Konformität mit Standards</b>                                                     |                                                         |
| <a href="#">Konform</a>                                                              | RoHS 2015:                                              |
| <a href="#">Anzeigen</a>                                                             | Konformitätszertifikat:                                 |
| <a href="#">Konform</a>                                                              | Reach 253:                                              |

## Produktdetails

- Exzellente optische Eigenschaften
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Härtet unter UV-Licht schnell aus
- [Vorgefüllte Dosierspritzen mit optischem Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar

Optikkleber von Norland sind transparente, lösungsmittelfreie Kleber für Optiken, die im ultravioletten Licht innerhalb von Minuten aushärten. Die Kleber werden zur präzisen Ausrichtung oder Positionierung eingesetzt, wenn eine robuste und dauerhafte Klebeverbindung benötigt wird. Optikkleber von Norland sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet, u. a. für Glas auf Glas, Glas auf Glas/Metall und Kunststoff auf Kunststoff/Glas. Der Optikkleber wird einfach auf die optische Grenzfläche aufgetragen, die Komponenten werden justiert und sind nach dem Aushärten im **UV-Licht** fixiert. Da der Klebstoff nur unter UV-Licht aushärtet, ist die Positionierung nicht zeitkritisch.

Optikkleber von Norland sind klare, lösungsmittelfreie Einkomponentenkleber für optische Präzisionsverklebungen, die eine hervorragende optische Qualität und eine dauerhafte, spannungsarme Verbindung erfordern.

Diese Klebstoffe härten schnell aus, wenn sie UV-Licht ausgesetzt werden. Sie gelieren innerhalb von Sekunden und härten innerhalb von Minuten vollständig aus, so dass Anwender Linsen, Prismen, Filter und andere Komponenten präzise ausrichten können, bevor mit dem Aushärten begonnen wird.

In der Photonik und der optomechanischen Assemblierung werden die Kleber häufig für das Kleben von Glas-Glas-, Glas-Metall- und Glas-Kunststoff-Schnittstellen eingesetzt, wo eine schnelle und kontrollierte Positionierung entscheidend ist.

UV-härtende Standardformulierungen bieten eine lange Verarbeitungszeit, da der Klebstoff flüssig bleibt, bis er der UV-Strahlung ausgesetzt wird, was eine hochpräzise Ausrichtung und vereinfachte Assemblierung möglich macht.

Ausgewählte Formulierungen mit der Endung „-H“ enthalten einen sekundären Warmhärtungsmechanismus, durch den der Klebstoff auch in verdeckten Bereichen oder durch undurchsichtige Substrate hindurch, die nicht von UV-Licht erreicht werden können, vollständig polymerisieren kann.

Diese wärmehärtbaren Klebstoffe nutzen in der Regel einen latenten thermischen Katalysator (z. B. Aushärtung bei ~125 °C), um die Aushärtung abzuschließen und nach der anfänglichen UV-Fixierung maximale physikalische Eigenschaften zu erreichen.

Zur Verwendung des Produkts den Klebstoff auftragen, die Komponenten ausrichten, UV-Licht für die Anfangshärtung verwenden und bei Bedarf Wärme anwenden, um eine vollständige Aushärtung der gesamten Klebelinie zu gewährleisten, insbesondere bei komplexen Geometrien.

Zu den wichtigen technischen Überlegungen gehören die Auswahl des geeigneten Lichtbrechungsindex und die Kompatibilität der Verklebung sowie die Berücksichtigung der Sauerstoffhemmung bei wärmehärtenden (-H) Typen, die bei exponierten Oberflächen eine Aushärtung unter Schutzgas erfordern können.

## Technische Informationen

**ANWENDUNGSHINWEISE ZU OPTIKKLEBERN VON NORLAND (NOA)**

| Titel                                                | Beschreibung                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Applying Adhesive</a>                    | Beschreibt die besten Praktiken beim Auftragen von Optikklebern von Norland, um eine gleichmäßige Klebstoffschicht zu gewährleisten und Luftblasen zu vermeiden. |
| <a href="#">Chemical Resistance of NOA</a>           | Behandelt die Auswirkungen verschiedener Chemikalien auf Optikkleber von Norland, einschließlich Säuren, Basen und Lösungsmitteln.                               |
| <a href="#">Preventing Lens Separations with NOA</a> | Behandelt bewährte Verfahren zur Vermeidung von Klebstofffehlern beim Kleben optischer Elemente.                                                                 |
| <a href="#">Separating Lenses Bonded with NOA</a>    | Behandelt das Lösen der Verklebung von optischen Elementen, die mit Optikklebern von Norland verklebt wurden.                                                    |