

EU-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.



Produkt **#18-492** **1 In Stock**

-

1

+

€20^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€20,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

400.051

Modellnummer:

Power Supply	Beleuchtungsart:
SCHOTT	Hersteller:
Elektronische Spezifikationen	
40	Energieverbrauch (W):
40	Leistungsaufnahme (V):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #16-791 Europe: #16-791 Japan: #16-791 Korea: #16-791 China: #16-791	
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
 - Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m²
 - Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
 - Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)
- Die SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter für Stereomikroskope bieten Hellfeldbeleuchtung sowohl für sichtbares Licht als auch für UV. Das homogene, weiße Licht lässt Proben in ihren natürlichen Farben erscheinen, während die UV-Beleuchtung vorher unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar macht. Der SCHOTT MC 1100 Controller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen den zwei Beleuchtungsvarianten und steuert die Lichtintensität und -richtung. VisiLED Ringlichter bieten extrem homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metallgehäuse mit einer Wärmesenke, die eine maximale Helligkeit und lange Lebensdauer garantiert. In Kombination mit Zubehör wie Diffusoren, Polarisator-Sets und Adapter-Ringen sind verschiedene Beleuchtungsmodi möglich. SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Forensik, den Life-Sciences, bei industriellen Beschichtungen und der Defektanalyse eingesetzt.
- Bitte beachten Sie:** Stromversorgung, Stromkabel und Controller werden benötigt und separat verkauft. Kompatibel nur mit SCHOTT MC 1100 Controller. Ein UV-Schutzfilter ist inklusive.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.



