

# Optotune 2D-Basiseinheit für Spiegel, MR-E-3 (Rezertifiziert 05-N)

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt **#73-038-RCD-05N** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

-

1

+

€1.020<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €1.020,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

Includes a USB cable, mounting bracket for DIN rail, and a power supply with plug options for North America, Europe, the United Kingdom, Australia, and China

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäusedurchmesser (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 24 - 48 VDC | Spannungsversorgung: |
| Windows® 10 | Betriebssystem:      |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
|----------|-------------------------|

Produktdetails

- ±50° Scanbereich
  - Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
  - Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
  - Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang
- Die Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung bieten einen größeren optischen Scanbereich und eine größere Spiegelgröße als konventionelle Galvanometerspiegel oder MEMS-Spiegel (MEMS = Mikro-Elektronisch-Mechanisch). Dieser zweiachsige Spiegel mit Schwingspule (engl. voice-coil mirror - VCM) hat eine kompakte Grundfläche und einen 15 mm großen Spiegel, der mechanisch um ±25° verkippt werden kann, also einen Scanbereich von ±50° abdeckt. Der Spiegel wird mit der **Optotune Cockpit GUI** über USB, serielle Peripherieschnittstelle (SPI) oder analogen Eingang betrieben. Die Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung sind mit der Beschichtung Protected Silber oder Gold oder mit einer dielektrischen Spiegelbeschichtung verfügbar und können somit in Anwendungen mit sichtbarer oder nahinfraroter (NIR) Strahlung eingesetzt werden. Typische Anwendungen der Spiegel sind LiDAR, biometrisches Eye-Tracking und Ausweitung von Bildfeldern in Bildverarbeitungssystemen.

**Bitte beachten Sie:** Für **#14-574**, **#18-281** und **#14-575** wird **#14-576** benötigt, für den Betrieb von **#73-039**, **#73-042** und **#73-043** wird **#73-038** benötigt. Eine Wärmesenke wird bei jedem Spiegel mitgeliefert und sollte zur richtigen Wärmeableitung verwendet werden. Verbinden oder trennen Sie nicht den Spiegelkopf während die Basiseinheit mit Strom verbunden ist, da dies den Spiegeltreiber beschädigt.