

PM2 Thermosäulen-Leistungs-Messkopf, 10mW - 2W, DB25

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt **#88-418** 4 In Stock

-

1

+

€1.135⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.135,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Modellnummer:	
PM2 Coherent Part Number: 1098329	
Typ:	
Meter required	
Kalibrierungengenauigkeit (%):	
±1	

0.5 - 2	Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
Air	Kühlmethode:
0.6 @ 1064nm, 10ns	Max. Leistungsdichte (J/cm²):
Kompatible Messgeräte: #35-203, #12-393, #59-978, #88-411, #66-277, #88-412	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

19	Durchmesser aktive Fläche (mm):
----	---------------------------------

Optische Eigenschaften

514	Kalibrierwellenlänge (nm):
190 - 11000	Wellenlängenbereich (nm):
0.19 - 11	Wellenlängenbereich (µm):

Sensor

Thermopile	Sensor:
------------	---------

Elektronische Spezifikationen

5 (air-cooled)	Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
6	Zerstörschwelle (kW/cm²):
10mW - 2W	Leistungsbereich:

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

2.0	Kabellänge (m):
DB25	Computerschnittstelle:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

• Sehr hohe Zerstörschwelle
• Großer Dynamikbereich
• Zertifiziert nach ISO 17025
Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallende Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.