

Polarisationserhaltende Faser mit hohem Extinktionsverhältnis, FC/APC, NA 0,12, 970-1550 nm, 1 m



FC/APC Connector

Produkt **#25-994** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €270⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €270,00 stückpreis |
| Stk. 5-24 | €244,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fasertyp:
PM880-XP

Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1 +0.1/-0.0 **Länge (m):**

Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing **Material Hülle:**

2mm Narrow Key **Key Width:**

Optische Eigenschaften

0.12 **Numerische Apertur NA:**

1064 **Ausrichtungswellenlänge (nm):**

970 - 1550 **Wellenlängenbereich (nm):**

6.6 ± 0.5µm @ 980nm **Modenfelddurchmesser (nm):**

30dB (Min)
33dB (Typ.) **Auslöschungsverhältnis:**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

FC/APC **Stecker:**

0.50dB (Max)
0.40dB (Typ.) **Einfügungsverlust (dB):**

60 **Verlust (dB):**

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 70 **Betriebstemperatur (°C):**

-45 to 85 **Lagerungstemperatur (°C):**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Konform **REACH 241:**

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 970 – 1625 nm
- Extinktionsverhältnis bis zu 33 dB
- Ideal für IR-Laser mit 980, 1064, 1310 und 1550 nm

Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker und hohem Extinktionsverhältnis sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Bei der spezifizierten Ausrichtungswellenlänge bieten die Fasern ein Extinktionsverhältnis zwischen 30 und 33 dB und sorgen so für eine hohe Erhaltung der Eingangspolarisation. Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker und hohem Extinktionsverhältnis sind ideal für die Telekommunikation, die Interferometrie und den Quantenschlüsselaustausch. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.