


## Quarz Rochon Polarisationsfilter



Produkt #68-824 10 In Stock

- 1 + €870<sup>00</sup>

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€870,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### SPEZIFIKATIONEN

#### Produktdetails

Linear Polarizer **Typ:**

#### Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.0 **Freie Apertur CA (mm):**

25.40	<b>Durchmesser (mm):</b>
28.00	<b>Länge (mm):</b>
+0.0/-0.2	<b>Toleranz Größe (mm):</b>
Crystalline Rochon Polarizer	<b>Aufbau:</b>
±0.1	<b>Toleranz Länge (mm):</b>
Black Anodized Aluminum	<b>Gehäuse:</b>

## Optische Eigenschaften

20,000:1	<b>Auslöschungsverhältnis:</b>
Crystal Quartz	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
20-10	<b>Oberflächenqualität:</b>
$\lambda/4$ @ 632.8nm	<b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b>
<3	<b>Strahlabweichung (Bogenminute):</b>
200 - 2300	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>
10 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns	<b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/>
1.0 - 1.5 (1 @ 1064nm)	<b>Teilungswinkel (°):</b>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
--------------------------	--------------------------------


## PRODUKTDDETAILS

- Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
- S-polarisiertes Licht passiert den Filter ohne Ablenkung
- P-polarisiertes Licht wird abgelenkt
- [Wollaston Polarisationsfilter](#) sind ebenfalls verfügbar

Rochon Polarisationsfilter bestehen aus zwei Prismen aus doppelbrechendem Material, die nicht verklebt sind. Der ordentliche und der außerordentliche Strahl bleiben im ersten Prisma kollinear. Beim Eintritt in das zweite Prisma erfährt der ordentliche Strahl keine Änderung des Brechungsindex und passiert das Prisma ohne Ablenkung, der außerordentliche Strahl wird an der Grenzfläche gebrochen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

#68-824



Stock No.	Outer Diameter	Clear Aperture	Length
<a href="#">#68-824</a>	25.4mm	10.0mm	28.0mm
<a href="#">#68-825</a>	25.4mm	10.0mm	28.0mm
<a href="#">#68-826</a>	25.4mm	10.0mm	16.0mm
<a href="#">#68-827</a>	25.4mm	10.0mm	18.0mm

