


Fluoreszierender Filter (R7), 50 x 50 mm, rot



Produkt #84-886 **AUSVERKAUF** 20+ In Stock

- 1 + €785⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€785,00 stückpreis
Stk. 10-25	€690,00 stückpreis
Stk. 26-49	€651,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Color Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):

50.0 x 50.0 ±0.10

50.00 Länge (mm):

3.00 ±0.10 Dicke (mm):

50.00 Breite (mm):

Optische Eigenschaften

R7 Glas-/Filternummer:

Lumilass Substrat:

Uncoated Beschichtung:

Red Farbe:

1.645 Brechungsindex (n_d):

610.00 Emissionsspek (nm):

200 - 420 Anregungsbereich (nm):

365.00 Anregungsspek (nm):

Leistung

~1 μ W/cm² Min. Empfindlichkeit:

Materialeigenschaften

594.00 Transformationstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

[Konform](#) RoHS 2015:

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

[Konform](#) Reach 235:


Produktdetails

- Anregung durch UV-Strahlung
- Große Auswahl an Fluoreszenzfarben
- Hohe Empfindlichkeit und Haltbarkeit

Fluoreszierende Glasfilter absorbieren UV-Energie (Peak der Absorption bei 365 nm) und emittieren Licht im sichtbaren Spektralbereich. Die Filter sind mit den Emissionsfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett verfügbar und klar, wenn keine UV-Strahlung auftrifft. Sogar mit einer sehr schwachen UV-Quelle kann aufgrund der hohen Empfindlichkeit von ~1 μ W/cm² sichtbares Licht detektiert werden. Fluoreszierende Glasfilter sind ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, die Detektion und Analyse von Excimerlasern sowie als Standardtestmaterial für Fluoreszenzcharakteristika.

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

