

Ringlicht 18 mm, 15° Divergenz



Produkt #20-177 **2 In Stock**

-

1

+

€414^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€414,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):

10000	
132	Anzahl LEDs:
Inhalt des Sets: Ring light, mounting plate, retrofit clamp for smaller ID mounting options, diffuser, polarizer, extension cable	
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Hinweis: Compatible with EO Lenses: 63-733, 67-312, 63-734, 67-313, 63-735, 67-314, 63-736, 67-315, 63-743, 67-316, 63-744, 67-317	
Visionlux Technology	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
22.8	Innendurchmesser (mm):
81.3	Außendurchmesser (mm):
246	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
63, 83, 105	Arbeitsabstand (mm):
16980, 11880, 8860	Bestrahlungsstärke (W/cm²):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-280 and #73-651 Europe: #73-651	
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Entwickelt für die Verwendung mit [TECHSPEC® CompactTL telezentrischen Objektiven](#)
 - Eingebaute Kühlrippen für gleichbleibende Leistung bei hoher Intensität
 - Inklusive einfach zu integrierendem Polarisator und Diffusor
- LED-Ringlichter für telezentrische Objektive bieten eine hochintensive und gleichmäßige LED-Beleuchtung mit einem Divergenzwinkel, der für telezentrische Objektivarbeitsabstände optimiert ist. Diese Ringlichter wurden für die direkte Integration mit telezentrischen [TECHSPEC® CompactTL Objektiven](#) entwickelt und lassen sich ohne zusätzliche kundenspezifische Montage anbringen. LED-Ringlichter für telezentrische Objektive ermöglichen einen Dauerbetrieb über längere Zeiträume, da sie mit einem robusten Metallgehäuse und eingebauten Kühlrippen ausgestattet sind. Das mitgelieferte Set für die telezentrischen Compact- und Silver-Objektive beinhaltet Polarisator- und Diffusor-Zubehör, um auch den Einsatz bei Hotspots zu ermöglichen, z. B. bei der Halbleiter- und PCB-Prüfung.
- Bitte beachten Sie:** Es wird das Netzteil [#20-185](#) benötigt (separat erhältlich).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Anzahl	Produktnr.	Beschreibung
1	#20-177	18 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-178	22 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-179	29,5 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-180	31 mm Innendurchmesser, 0° Divergenz
1	#20-181	32 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-182	36 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-184	40 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-187	Spotlicht
7		Ringlichtdiffusor
7		Ringlichtpolarisator
12		Halterung
1		M12-Erweiterungskabel
1		Controller
1		Stromkabel UK
1		Stromkabel US
1		Koffer