

Ringlicht 18 mm, 30° Divergenz



Produkt #20-176 **3 In Stock**

-

1

+

€436⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€436,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

10000	Lebensdauer (Stunden):
132	Anzahl LEDs:

Inhalt des Sets:

Ring light, mounting plate, retrofit clamp for smaller ID mounting options, diffuser, polarizer, extension cable	
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Compatible with EO Lenses: 63-745, 67-319, 63-746, 67-320, 63-747, 67-321, 63-748, 67-322	
Visionlux Technology	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
22.8	Innendurchmesser (mm):
81.3	Außendurchmesser (mm):
246	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
34, 45, 56	Arbeitsabstand (mm):
40800, 34800, 24500	Bestrahlungsstärke (W/cm²):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-280 and #73-651 Europe: #73-651	
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Entwickelt für die Verwendung mit [TECHSPEC® CompactTL telezentrischen Objektiven](#)
- Eingebaute Kühlrippen für gleichbleibende Leistung bei hoher Intensität
- Inklusive einfach zu integrierendem Polarisator und Diffusor

LED-Ringlichter für telezentrische Objektive bieten eine hochintensive und gleichmäßige LED-Beleuchtung mit einem Divergenzwinkel, der für telezentrische Objektivarbeitsabstände optimiert ist. Diese Ringlichter wurden für die direkte Integration mit telezentrischen [TECHSPEC® CompactTL Objektiven](#) entwickelt und lassen sich ohne zusätzliche kundenspezifische Montage anbringen. LED-Ringlichter für telezentrische Objektive ermöglichen einen Dauerbetrieb über längere Zeiträume, da sie mit einem robusten Metallgehäuse und eingebauten Kühlrippen ausgestattet sind. Das mitgelieferte Set für die telezentrischen Compact- und Silver-Objektive beinhaltet Polarisator- und Diffusor-Zubehör, um auch den Einsatz bei Hotspots zu ermöglichen, z. B. bei der Halbleiter- und PCB-Prüfung.

Bitte beachten Sie: Es wird das Netzteil [#20-185](#) benötigt (separat erhältlich).

Technische Informationen

Anzahl	Produktnr.	Beschreibung
1	#20-177	18 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-178	22 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-179	29,5 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-180	31 mm Innendurchmesser, 0° Divergenz
1	#20-181	32 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-182	36 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-184	40 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-187	Spotlicht
7		Ringlichtdiffusor
7		Ringlichtpolarisator
12		Halterung
1		M12-Erweiterungskabel
1		Controller
1		Stromkabel UK
1		Stromkabel US
1		Koffer