

Ringlicht 29,5 mm, 15° Divergenz



Produkt **#20-179** KONTAKT

-

1

+

€585⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€585,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

10000	Lebensdauer (Stunden):
204	Anzahl LEDs:
Inhalt des Sets:	

Ring light, mounting plate, retrofit clamp for smaller ID mounting options, diffuser, polarizer, extension cable	
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Compatible with EO Lenses: 63-730, 67-304	Hinweis:
Visionlux Technology	Hersteller:

Ring Light	Gehäusegeometrie:
------------	-------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

45.6	Innendurchmesser (mm):
102.0	Außendurchmesser (mm):

414	Gewicht (g):
-----	--------------

Optische Eigenschaften

White	Farbe:
90, 120, 150	Arbeitsabstand (mm):

36900, 29800, 22600	Bestrahlungsstärke (W/cm²):
---------------------	-----------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-280 and #73-651 Europe: #73-651	Stromversorgung:
---	------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Entwickelt für die Verwendung mit [TECHSPEC® CompactTL telezentrischen Objektiven](#)
 - Eingebaute Kühlrippen für gleichbleibende Leistung bei hoher Intensität
 - Inklusive einfach zu integrierendem Polarisator und Diffusor
- LED-Ringlichter für telezentrische Objektive bieten eine hochintensive und gleichmäßige LED-Beleuchtung mit einem Divergenzwinkel, der für telezentrische Objektivarbeitsabstände optimiert ist. Diese Ringlichter wurden für die direkte Integration mit telezentrischen [TECHSPEC® CompactTL Objektiven](#) entwickelt und lassen sich ohne zusätzliche kundenspezifische Montage anbringen. LED-Ringlichter für telezentrische Objektive ermöglichen einen Dauerbetrieb über längere Zeiträume, da sie mit einem robusten Metallgehäuse und eingebauten Kühlrippen ausgestattet sind. Das mitgelieferte Set für die telezentrischen Compact- und Silver-Objektive beinhaltet Polarisator- und Diffusor-Zubehör, um auch den Einsatz bei Hotspots zu ermöglichen, z. B. bei der Halbleiter- und PCB-Prüfung.
- Bitte beachten Sie:** Es wird das Netzteil [#20-185](#) benötigt (separat erhältlich).

Technische Informationen

Anzahl	Produktnr.	Beschreibung
1	#20-177	18 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-178	22 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-179	29,5 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-180	31 mm Innendurchmesser, 0° Divergenz
1	#20-181	32 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-182	36 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-184	40 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-187	Spotlicht
7		Ringlichtdiffusor
7		Ringlichtpolarisator
12		Halterung
1		M12-Erweiterungskabel
1		Controller
1		Stromkabel UK
1		Stromkabel US
1		Koffer