

TECHSPEC®

Drehbare Montageplatte



Rotatable Angle Bracket Assembly w/3/4" Post & Breadboard Adapter

Produkt #56-666 20+ In Stock

-

1

+

€135<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €135,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Konformität mit Standards

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <a href="#">Konform</a> | RoHS 2015: |
| <a href="#">Konform</a> | Reach 224: |

## Produktdetails

- Positionierung von Komponenten in beliebigem Winkeln
- Passend zu 3/4"-Stangen für englische Montageplatten
- Ideal zur Befestigung von Kameras und Objektiven
- Sowohl horizontale als auch vertikale Drehung möglich

Diese stabilen Komponenten können in einer Vielzahl von Aufbauten verwendet werden. Die Befestigung passt auf unsere [3/4"-Edelstahlstangen](#) und die drehbare Montageplatte kann an der Befestigung angebracht werden. Über eine Schraube kann die Platte verschwenkt, über eine andere Schraube fixiert werden (Schrauben sind inklusive). Über die Befestigung kann die Platte vertikal verschoben und um 360° gedreht werden, über den Schlitz in der Basis der Platte kann sie um 100° verkippt werden. Zur Befestigung auf der Platte stehen einige 1/4-20-Bohrungen und Schlitze zur Verfügung. Für Videoaufbauten bei denen sowohl eine horizontale als auch vertikale Positionierung nötig ist, kann der Aufbau über einen 3/4"-Stangenadapter ([#54-124](#)) mit unseren Stativen kombiniert werden. Die drehbare Montageplatte alleine kann auf einer Montageplatte befestigt werden, die 3" x 4" Aufbaufläche kann dann um die vertikale Achse gedreht werden. Die Befestigung mit ihrer 3" x 2,8" Aufbaufläche kann alleine auf 3/4"-Stangen verwendet werden und mit der [Montageplattenadapter #12-637](#) auf Montageplatten befestigt werden. Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium.

## Technische Informationen

