

SCHOTT EasyLED Plus-Ringlicht

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT EasyLED Ring Light Plus

Produkt **#15-906** **2 In Stock**

-

1

+

€775^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€775,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
>50,000	Lebensdauer (Stunden):
600.300	Modellnummer:

Yes	Intensitätssteuerung:
-----	-----------------------

48	Anzahl LEDs:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
SCHOTT	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

66	Innendurchmesser (mm):
114	Außendurchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

White	Farbe:
50 - 130	Arbeitsabstand (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

12 DC	Eingangsspannung (V):
Power supply included. If additional power supplies are required, see #15-907	Stromversorgung:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
 - Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
 - Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme
- Die SCHOTT Beleuchtungen der EasyLED-Serie sind kompakt und besitzen integrierte Controller, die eine kontinuierliche Intensitätsregelung bieten. Die Beleuchtungen sind als Ringlichter, Hintergrundbeleuchtungen oder Spotlichter verfügbar. Zubehör zur Integration der Beleuchtung in Mikroskopsysteme ist ebenfalls erhältlich. EasyLED Ringlichter bieten eine homogene und schattenfreie Beleuchtung. Die Plus-Ringlichter besitzen außerdem steuerbare LED-Segmente zur verbesserten Kontrasteinstellung. EasyLED Hintergrundbeleuchtungen passen zu den üblichen Mikroskopstativgrößen mit 84 bis 180 mm Durchmesser und bieten eine gleichförmige Beleuchtung über die gesamte aktive Fläche mit 50 mm Durchmesser. EasyLED Spotlichter können an jedem Mikroskopstativ befestigt werden, um die Integration in existierende Mikroskopsysteme zu vereinfachen. Sie sind mit einem oder zwei einstellbaren Spots verfügbar. Die SCHOTT Beleuchtungen der EasyLED-Serie sind ein idealer Ersatz für konventionelle Kaltlichtquellen mit Lichtleitern, die in Bildverarbeitungs- oder Mikroskopieanwendungen eingesetzt werden.

Technische Informationen

