

ND-Filter aus SCHOTT NG11, 50 mm quadratisch, 405 nm, 0,3 OD

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#21-366** **2 In Stock**

-

1

+

€193^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€193,00 stückpreis
Stk. 10-25	€173,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Neutral Density Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.0 x 50.0 ±0.2

Größe (mm):

48.5 x 48.5

Freie Apertur CA (mm):

2.13 (nominal)	Dicke (mm):
≤3	Parallelität (Bogenminuten):
Fine Ground	Kanten:
0.5 x45°	Fase:

Plano	Form der hinteren Fläche:
-------	---------------------------

Optische Eigenschaften

0.3 ±0.007 at Calibrated Wavelength	Optische Dichte OD:
405	Designwellenlänge DWL (nm):

SCHOTT NG11	Glas-/Filternummer:
Uncoated	Beschichtung:

60-40	Oberflächenqualität:
50.12 ±1.62 at Calibrated Wavelength	Transmission (%):

Materialeigenschaften

481	Transformationstemperatur (°C):
-----	---------------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Kalibriert für spezifische Wellenlängenbereiche
 - Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
 - Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11
- Die SCHOTT kalibrierten Neutraldichtefilter sind auf eine enge Toleranz der optischen Dichte bei 405 nm, 633 nm oder 785 nm geprüft und kalibriert. Die Filter sind ideal für eine präzise Abschwächung bestimmter Laserwellenlängen und werden aus den Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11 von SCHOTT hergestellt. Die Filter können in verschiedenste optische Systeme und Experimente integriert werden und sind mit Dichten von 0,3 bis 3,0 verfügbar. Die SCHOTT kalibrierten Neutraldichtefilter sind in den Standardgrößen 50 x50 mm erhältlich. Durch die Stapelung mehrerer Filter können kundenspezifische optische Dichten erreicht werden. Die gemessenen OD-Werte jedes Filters bei der spezifizierten Wellenlänge sind auf der Verpackung angegeben.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen SCHOTT kalibrierten Neutraldichtefilter in einer kundenspezifischen Größe benötigen.

Quote Your Size