

SCHOTT NG5, 25 mm Durchm., 3 mm Dicke, ND-Filter aus Grauglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters



Produkt #14-097 **13 In Stock**

- 1 + €44.⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10 | €44,50 stückpreis |
| Stk. 11-49 | €38,50 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Neutral Density Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

25.00

3.00 ±0.2 **Dicke (mm):**

≤3 **Parallelität (Bogenminuten):**

±0.2 **Toleranz Größe (mm):**

Optische Eigenschaften

0.75 **Optische Dichte OD:**

SCHOTT NG5 **Glas-/Filternummer:**

Uncoated **Beschichtung:**

1.50 **Brechungsindex (n_d):**

60-40 **Oberflächenqualität:**

18 **Transmission (%):**

(nominal) **Transmissionstoleranz (%):**

(nominal) **Toleranz optische Dichte (%):**

Materialeigenschaften

474 **Transformationstemperatur (°C):**

Konformität mit Standards

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Standarddicken von 1, 2 und 3 mm
- Gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
- Kundenspezifische Versionen verfügbar
- **SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter** sind ebenfalls verfügbar

SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas zeichnen sich durch eine nahezu konstante Transmission im sichtbaren Spektrum aus und dämpfen das Licht durch Absorption. Die Filter sind in 6 Materialien mit einer Dicke von jeweils 1, 2 oder 3 mm erhältlich. Die Filter können kombiniert werden, um kundenspezifische optische Dichten zu erreichen. SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas werden in einer Vielzahl von Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung, der **Fertigungsautomatisierung** und der analytischen Messtechnik eingesetzt. Kundenspezifische Größen zwischen 5 und 160 mm sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite zu **Fertigungsmöglichkeiten bei optischen Filtergläsern**. **SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter** mit präzisen optischen Dichte- und Transmissionswerten sind ebenfalls erhältlich.

SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas bieten gleichbleibende Transmissionswerte von 400 - 700 nm. Aufgrund von Variationen zwischen den Filterchargen können die Transmissionswerte zwischen den einzelnen Filtern abweichen. Dem Graph im Reiter Technische Abbildungen können Sie entnehmen welche Transmissionsabweichungen für welchen Glasstyp und für welche Dicke akzeptabel sind.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes SCHOTT-Glasstyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glasstypen und Dicken simulieren.


Interaktive Transmissionskurven sind **hier** erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich


Besuchen Sie bitte unseren **Preisrechner für Farbglassfilter**, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite **Kundenspezifische optische Filtergläser**.

Technische Informationen

Schott NG Absorptive ND Filters (1mm Thickness) Visible Spectrum



**Schott NG Absorptive ND Filters
(1mm Thickness) Extended Spectrum**



| Glass Type | Thickness | Min. Transmission (%) | Max. Transmission (%) |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| NG3 | 1 | 7.4 | 11.1 |
| | 2 | 0.01 | 2.8 |
| | 3 | 0.01 | 1.9 |
| NG4 | 1 | 24.9 | 31.3 |
| | 2 | 6.1 | 11.6 |
| | 3 | 0.01 | 5.5 |
| NG5 | 1 | 49.8 | 55.4 |
| | 2 | 27.2 | 32.8 |
| | 3 | 14.3 | 19.9 |
| NG9 | 1 | 1.8 | 5.5 |
| | 2 | 0.01 | 2.0 |
| | 3 | 0.01 | 1.8 |
| NG11 | 1 | 70.1 | 73.8 |
| | 2 | 54.2 | 57.9 |
| | 3 | 42.2 | 45.9 |

Quote Your Size

Kompatible Halterungen