

Schott Bühne für Transmission, Hellfeld

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.



Produkt #72-154 **1 In Stock**

- 1 + €755⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€755,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

400.400 **Modellnummer:**

Brightfield Backlight **Typ:**

Backlight **Gehäusegeometrie:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
83.9

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
- Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m^2
- Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
- Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)

Die SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter für Stereomikroskope bieten Hellfeldbeleuchtung sowohl für sichtbares Licht als auch für UV. Das homogene, weiße Licht lässt Proben in ihren natürlichen Farben erscheinen, während die UV-Beleuchtung vorher unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar macht. Der SCHOTT MC 1100 Controller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen den zwei Beleuchtungsvarianten und steuert die Lichtintensität und -richtung. VisiLED Ringlichter bieten extrem homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metallgehäuse mit einer Wärmesenke, die eine maximale Helligkeit und lange Lebensdauer garantiert. In Kombination mit Zubehör wie Diffusoren, Polarisator-Sets und Adapter-Ringen sind verschiedene Beleuchtungsmodi möglich. SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Forensik, den Life-Sciences, bei industriellen Beschichtungen und der Defektanalyse eingesetzt.


Bitte beachten Sie: Stromversorgung, Stromkabel und Controller werden benötigt und separat verkauft. Kompatibel nur mit SCHOTT MC 1100 Controller. Ein UV-Schutzfilter ist inklusive.

Technische Informationen



SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

SCHOTT VisiLED Ring Light - UV LED Emission



SCHOTT VisiLED Ring Light - White LED Emission

