

Signalverarbeitungs-Platine, AMS-DIG-PROC



Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

Produkt **#90-468** NEU **4 In Stock**

-

1

+

€168⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€168,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Signal Processing Addon	Typ:
AMS-DIG-PROC	Modellnummer:
Signal Processing Adapter for #90-456	Hinweis:
Vigo Photonics	Hersteller:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

84	Gewicht (g):
----	--------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Eingebaute Vorverstärker und TEC-Steuerungsoptionen
 - Mittel- und langwellige Infrarot-Spektralbereiche (MMR/LWIR)
 - Evaluierskits und digitale Schnittstellen für eine vereinfachte Einrichtung und Datenerfassung
- Die Infrarot-Detektormodule von Vigo Photonics bieten Lösungen, die fortschrittliche IR-Detektortechnologie mit integrierter Elektronik für eine einfache Systemintegration kombinieren. Diese kompakten Module bieten Optionen, die von ungekühlten Mikroausführungen bis zu mehrstufigen TE-gekühlten Laborsystemen mit programmierbaren Vorverstärkern reichen. Evaluierungskits, digitale Schnittstellen und integrierte TEC-Controller gewährleisten eine schnelle Einrichtung und einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen. Die Infrarot-Detektormodule von Vigo Photonics sind in Konfigurationen erhältlich, die für mittel- und langwelliges Infrarot mit einem Spektralbereich von 2 bis 12 µm optimiert sind. Diese Module eignen sich ideal für Spektroskopie, Gassensorik, industrielle Überwachung und Verteidigungsanwendungen und bieten eine hohe Leistung in flexiblen, sofort einsatzbereiten Gehäusen.