

TECHSPEC® Set geringe Vergrößerung, SilverTL



SilverTL™ Telecentric Lenses



Produkt #29-138 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €4.200⁰⁰

+ WARENKORB

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Mengenrabatte | |
| Stk. 1+ | €4.200,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Inhalt des Sets:

- 0.50X Silver Series: 63-074
- 0.40X Silver Series: 56-677
- 0.25X Silver Series: 56-676
- 0.16X Silver Series: 56-675

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):

0.50X Silver Series: 120
0.40X Silver Series: 103
0.25X Silver Series: 160
0.16X Silver Series: 177

Blende (f/#):

f/6 - f/22

Sensor

Max. Sensorgröße:

0.50X Silver Series: 1/1.8"
0.40X Silver Series: 1/1.8"
0.25X Silver Series: 1/2"
0.16X Silver Series: 1/2"

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Einfache Bestellung unserer beliebtesten telezentrischen Objektive als Set
- Sets mit verschiedenen Vergrößerungen und Arbeitsabständen verfügbar
- TECHSPEC [SilverTL](#), [VariMagTL](#) und [CompactTL](#)

Die TECHSPEC® Objektivsets mit telezentrischen Objektiven sind aus Objektiven unserer TECHSPEC [SilverTL](#)-, [VariMagTL](#)-, und [CompactTL](#)-Serien zusammengestellt und können einfach und bequem zu einem reduzierten Preis bestellt werden. Die Sets bieten verschiedene Lösungen für Anwendungen, bei denen telezentrische Objektive eingesetzt werden, wie z. B. die industrielle Bildverarbeitung, Messtechnik, Automobil- und Elektronikinspektion und Kalibrierung. Die TECHSPEC® Objektivsets mit telezentrischen Objektiven sind mit verschiedenen Objektivzusammenstellungen bezüglich Vergrößerung und Arbeitsabstand verfügbar. Die TECHSPEC [SilverTL](#)-, [VariMagTL](#)-, und [CompactTL](#)-Serien in den Sets haben C-Mount-Gewinde sowie eine feststellbare Blenden- und Fokuseinstellung, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

- [SilverTL](#): Telezentrische Objektive der Serie SilverTL, ideal für Messtechnik und Kalibrierung
- [VariMagTL](#): Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung, die mit Feststellschraube arretiert werden kann
- [CompactTL](#): Kompakte telezentrische Objektive mit C-Mount für industrielle Bildverarbeitung, Fertigung und Montage