

## Optische Einmodenfaser, 1260 - 1625 nm, 20 m



Produkt #72-889 **1 In Stock**

- 1 + €32<sup>75</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€32,75 stückpreis
Stk. 5-24	€29,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

SM **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

125 ± 0.7 **Manteldurchmesser (µm):**

20 **Länge (m):**

8.2 **Kerndurchmesser ( $\mu\text{m}$ ):**

242.0  $\pm$  5.0 **Beschichtungsdurchmesser:**

## Optische Eigenschaften

0.14 **Numerische Apertur NA:**

$\leq 0.35 \text{ dB/km @ } 1310 \text{ nm}$   $\leq 0.20 \text{ dB/km @ } 1550 \text{ nm}$  **Abschwächung (dB/km):**

1260 - 1625 **Wellenlängenbereich (nm):**

9.2  $\pm$  0.4 @ 1310 nm  
10.4  $\pm$  0.5 @ 1550 nm **Modenfelddurchmesser (nm):**

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Einzelmodenfasern und polarisationserhaltende Versionen
- Länge 5, 10 und 20 m
- Versionen für Transmission von 450 nm bis 1650 nm

Diese optischen Fasern sind hüllenlose Fasern mit Mantel und gestuftem Index, die von Coherent und Corning hergestellt werden und eine einfache Integration in platzbeschränkte Systeme erlauben. Die Faserrollen ermöglichen einen direkten Zugang zum Kern und vereinfachen so präzise Messungen und Verbindungen sowie Änderungen der Länge, falls notwendig. Die verschiedenen Wellenlängenbereiche erstrecken sich über das VIS- und IR-Spektrum. Die Fasern können für verschiedenste Anwendungen mit spezifischen Wellenlängen eingesetzt werden und bieten enge Grenztoleranzen. Die optischen Fasern ohne Hülle haben Kerndurchmesser von 3,0 bis 8,2  $\mu\text{m}$  und numerische Aperturen von 0,12 bis 0,14.