

Optische Einmodenfaser mit Stecker, Hybrid-FC, NA 0,1-0,14, 488-633 nm, 1 m



FC/PC to FC/APC Connector

Produkt **#25-952** **1 In Stock**

-

1

+

€98⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€98,00 stückpreis
Stk. 5+	€88,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Patchoord

Typ:

Fasertyp:

460-HP	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Manteldurchmesser (µm):	125 ± 1.0
Länge (m):	1
Material Hülle:	900µm Yellow Hytrel® Tubing
Beschichtungsdurchmesser:	245 ± 15µm
Optische Eigenschaften	
Numerische Apertur NA:	0.13
Abschwächung (dB/km):	≤30dB/km @515nm
Wellenlängenbereich (nm):	450 - 600
Modenfelddurchmesser (nm):	3.0 - 4.0µm @ 515nm
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	FC/PC to FC/APC
Einfügungsverlust (dB):	2.5 @488nm
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
REACH 241:	Konform

PRODUKTDDETAILS

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
- Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m

Optische Einmodenfasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Die optischen Einmodenfasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Mikroskopie sowie Telekommunikation und werden in 1, 2 und 5 m Länge für Laser von 450 bis 1650 nm Wellenlänge angeboten. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.