

## Optische Einmodenfaser mit Stecker, Hybrid-FC, NA 0,1-0,14, 488-633 nm, 5 m



Produkt #71-150 **1 In Stock**

- 1 + €115<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€115,00 stückpreis
Stk. 5-24	€103,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Patchcord **Typ:**  
SM450 **Fasertyp:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Manteldurchmesser ( $\mu\text{m}$ ):  
125  $\pm$  1.0

Länge (m):  
5

Material Hülle:  
900 $\mu\text{m}$  Yellow Hytel® Tubing

Beschichtungsdurchmesser:  
245  $\pm$  15 $\mu\text{m}$

## Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:  
0.13

Abschwächung (dB/km):  
 $\leq 50\text{dB/km}$  @ 488nm

Wellenlängenbereich (nm):  
488 - 633

Modenfelddurchmesser (nm):  
2.8 - 4.1 $\mu\text{m}$ @488nm

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:  
FC/PC to FC/APC

Einfügungsverlust (dB):  
2.5 @ 488nm

## Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

REACH 241:  
[Konform](#)

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
- Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m

Optische Einmodenfasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Die optischen Einmodenfasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Mikroskopie sowie Telekommunikation und werden in 1, 2 und 5 m Länge für Laser von 450 bis 1650 nm Wellenlänge angeboten. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.