

Smart Vision Lights konfigurierbare Leuchtleiste, blau, 300 mm



Produkt **#90-423** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€843^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€843,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
LSR300-470-CONFIG	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Smart Vision Lights LLC	Hersteller:
Bar Light	Gehäusegeometrie:
	Betriebsmodus:

Constant or Strobed	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
325.00 L x 54.20 W x 50.00 D	Größe (mm):
816	Gewicht (g):
290.00 L x 40.00 W	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
470	Wellenlänge (nm):
300 - 2000	Arbeitsabstand (mm):
Elektronische Spezifikationen	
10 - ∞	Blitzdauer (µs):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
5-pin M12 connector	Stecker:
24 VDC ± 5%	Eingangsspannung (V):
Gewinde & Montage	
T-Slot for M6 Nut	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10° to +40°	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Einstellbarer Abstrahlwinkel zur Kontrolle von Intensität und Bildfeld durch den Benutzer
- Beinhalten Linsen für enge, mittlere und breite Winkel sowie verschiedene optische Fenster (klar, diffus, polarisiert)
- Erhältlich in Weiß, Blau, Grün und Rot
- Ideal für Prototypenbau oder Vor-Ort-Anwendungen, die eine Anpassung der Beleuchtung erfordern

Die konfigurierbaren LSR-Leuchtleisten von Smart Vision Lights sind hochleistungsfähige Lichtquellen, die für die Anpassung vor Ort konzipiert sind. Diese Leuchten sind mit OptiCard-Linsenarrays ausgestattet, mit denen der Abstrahlwinkel je nach Arbeitsabstand und Bildfeld von eng bis breit eingestellt werden kann. Die Leuchten sind in den Farben Weiß, Blau (470nm), Grün (530 nm) und Rot (625 nm) bei einer Länge von 300 mm erhältlich und verfügen über ein Fenster, einen Polarisator und einen Diffusor für Blendschutz und Gleichförmigkeit der Beleuchtung. Im Stroboskopmodus und mit der integrierten Multi-Drive™-Funktion können die konfigurierbaren LSR-Leuchtleisten von Smart Vision Lights bis zu 340.000 Lux im Nahbereich liefern. Diese Leuchten sind ideal für das Prototyping im Labor mit verschiedenen Proben oder wenn eine schnelle Anpassung in der Fabrikhalle für Anwendungen wie Barcode-Lesen und Palettensortierung erforderlich ist.