

## Weitwinklige $\lambda/4$ -Verzögerungsplatte, 25,4 mm Durchmesser, 1050 nm



Produkt #29-819 **1 In Stock**

- 1 + €2.130<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.130,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Polymer Waveplate **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

17.8 **Freie Apertur CA (mm):**

25.40 **Durchmesser (mm):**

+/- 0.13 **Toleranz Größe (mm):**

## Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):  
±30

Designwellenlänge DWL (nm):  
1550

Substrat:   
Polymer Film on **N-BK7**

Reflexion (%):  
0.5

Verzögerung:  
λ/4

Oberflächenqualität:  
60-40

Transmittierte Wellenfront, RMS:  
≤ λ/2 @ 632.8nm

Verzögerungstoleranz:  
≤ λ/250 @ 0 deg AOI, λ/200 at 30 deg

Strahlabweichung (Bogenminute):  
≤ 1 arcmin

## Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):  
6.35

## Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):  
0 - 40

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
**Konform**

Konformitätszertifikat:  
**Anzeigen**

REACH 241:  
**Konform**

## Produktdetails

- λ/250 Verzögerungstoleranz bei einem Einfallswinkel bis zu 30°
- Laminiertes Polymermaterial nahezu nullter Ordnung
- Ideal für Anwendungen mit großen Öffnungswinkeln

Die weitwinkligen Verzögerungsplatten können für einen großen Einfallswinkelbereich bis 30° eingesetzt werden, es tritt nur eine minimale Verzögerungsänderung für Einfallswinkel ungleich 0 auf. Die Verzögerungsplatten sind mit Designwellenlängen im sichtbaren Bereich und NIR-Bereich verfügbar (532, 633, 1064 oder 1550 nm) sowie mit Verzögerungswerten von λ/2 oder λ/4. Die Verzögerungsplatten sind ideal für Anwendungen, bei denen eine geringe Empfindlichkeit auf Einfallswinkeländerungen erforderlich ist und bieten in der Mitte Verzögerungstoleranzen von ≤λ/250 für Viertelwellenplatten und ≤λ/100 für Halbwellenplatten. Weitwinklige Verzögerungsplatten werden ohne Halterung geliefert und werden aus doppelbrechendem Polymer auf N-BK7-Substrat mit breitbandiger AR-Beschichtung hergestellt.

**Bitte beachten Sie:** Die schnelle Achse ist mit einer Linie gekennzeichnet.